

ご使用上のご注意

この度はDREC100をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本商品をより良くご使用いただくため、本資料を必ずお読みください。

■記録モードについて

記録モードには、標準モードと長時間モードがあり下記サイズにて記録しています。（お買い上げ時の設定は標準モードになっています。）

標準モード：VGAサイズ（640×480ドット）

長時間モード：QVGAサイズ（320×240ドット）

※長時間モードでご使用の場合は、標準モードの映像より画質が劣りますので
実際の映像をご確認いただきご使用ください。

※標準モード／長時間モードの切替設定はビューアソフトで行います。
詳しくは取扱説明書P30をご参照ください。

■記録時間について

記録時間は、おおよその目安時間になります。

ご使用の条件や撮影映像によって変化いたします。

詳しくは取扱説明書P13をご参照ください。